

**Garant****DC.T 11T308, Typ: HB7120-1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260464 HB7120-1
GTIN	4045197817341
Trieda položky	21G

**Technický opis**

Lamač triesok	VM
Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Typ	HB7120-1
Podmienka rezu	kontinuálne
Uhlový Polomer	0,8 mm
Hlavné použitie	M
Hĺbka rezu $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Rýchlosť rezania $v_c$ Hlavné použitie	80 - 260 m/min
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T308

Počet výmien/rezných hrán	2
Tolerancia	M
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie