

HOLEX**Podstavec pre statív, Typ: 0****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	442140 0
GTIN	4045197367365
Trieda položky	42D

Popis**Prevedenie:**

Trvalé magnetické podstavce s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Magnetická sila pôsobí cez prizmatickú a plochú zadnú plochú stranu podstavca. Prilne na všetky rovné a valcové povrchy. Výkonné nárazové magnety s prizmatickou podrážkou. Ovládanie pomocou otocnej rukoväti.

Vhodné pre:

Klíbové ramená č. 442110 a 442114.

Technický opis

Vyrovnanie pripojovacieho závit	stredové
Výška	55 mm
Šírka	50 mm
Prevedenie	spínací magnet
Prilnavosť	800 N
Pripojovací závit	M8

Dĺžka	60 mm
Druh produktu	Magnetický podstavec

Príslušenstvo

Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
3D kloubové rameno Typ 240	442114 240
3D kloubové rameno Typ 290	442110 290
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
3D kloubové rameno Typ 240	442110 240
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
3D kloubové rameno Typ 290	442114 290
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Spínač pre magnetický podstavec Typ M	440762 M