



## Skrutkováca podpera s ocelovou spodnou časťou, najvyššia výška podložky: 70mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	373500 70
GTIN	4020772072407
Trieda položky	35A

### Popis

**Prevedenie:**

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Samosvorná vodiaca skrutka s lichobežníkovým závitom s koncovou poistkou.

**Upozornenie:**

Od veľ. 52 s centrovacím otvorom  $\varnothing$  12 mm pre nástavce č. 375000 – 375030.

### Technický opis

Nosnosť	100 kN
pre napínačku so šírkou štrbiny	14 - 22 mm
najmenšia výška podložky	50 mm
$\varnothing$ hlavy	50 mm
$\varnothing$ spodného dielu	50 mm
najvyššia výška podložky	70 mm

Typ	6400
Druh produktu	Skrutkovacia podpera