

**Plochá svorka, Šírka drážky a: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375115 16
GTIN	4020772374167
Trieda položky	35A

**Popis****Prevedenie:**

Nízka konštrukcia, plochú svorku polohovať na obrobku. Následne aretovať upevňovacie skrutky pre strojový stôl. Ovládaním upínacej skrutky sa upína obrobok.

**Použitie:**

**Na bočné upínanie veľmi plochých obrobkov**, aby sa povrchové plochy opracovali bez rušivých kontúr. Horizontálna a vertikálna možnosť použitia.

**Materiál:**

Oceľ zušľachtená a brunovaná.

**Technický opis**

Maximálna výška $h_2$	25 mm
Minimálna výška $h_1$	16 mm
Upínacia sila $F_1$ horizontálna	15 kN
Závit G	M12
Stredná výška $H_1$	16 mm
Upínacia sila $F_2$ vertikálna	7,5 kN
Šírka drážky a	16 mm
Dĺžka L	110 mm
Šírka B	44 mm

Typ	6496
Druh produktu	Sťahovací upínač