



## Podstavec pre statív, Typ: 0



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	442120 0
GTIN	7290005393020
Trieda položky	46G

### Popis

#### Prevedenie:

Trvalé magnetické podstavce s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Magnetická sila pôsobí cez prizmatickú a plochú zadnú plochú stranu podstavca. Priľne na všetky rovné a valcové povrchy. Výkonné nárazové magnety s prizmatickou podrážkou. Ovládanie pomocou otocnej rukoväti.

#### Vhodné pre:

Klíbové ramená č. 442110 a 442114.

### Technický opis

Vyrovnanie pripojovacieho závit	stredové
Šírka	50 mm
Priľnavosť	800 N
Pripojovací závit	M8
Dĺžka	60 mm
Prevedenie	spínací magnet
Výška	55 mm

Druh produktu

Magnetický podstavec

**Príslušenstvo**

Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
3D kloubové rameno Typ 290	442110 290
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
3D kloubové rameno Typ 240	442110 240
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
3D kloubové rameno Typ 240	442114 240
3D kloubové rameno Typ 290	442114 290
Spínač pre magnetický podstavec Typ M	440762 M