



## Skrutkovácia podpera s ocelovou spodnou časťou, najvyššia výška podložky: 100mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	373500 100
GTIN	4020772072414
Trieda položky	35A

### Popis

**Prevedenie:**

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Samosvorná vodiaca skrutka s lichobežníkovým závitom s koncovou poistkou.

**Upozornenie:**

Od veľ. 52 s centrovacím otvorom Ø 12 mm pre nástavce č. 375000 – 375030.

### Technický opis

najvyššia výška podložky	100 mm
pre napínačku so šírkou štrbiny	14 - 22 mm
Ø spodného dielu	50 mm
Ø hlavy	50 mm
Nosnosť	100 kN
najmenšia výška podložky	70 mm

Typ	6400
Druh produktu	Skrutkovacia podpera