



Podstavec pre statív, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	442120 1
GTIN	7290005393044
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:

Trvalé magnetické podstavce s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Magnetická sila pôsobí cez prizmatickú a plochú zadnú plochú stranu podstavca. Prilne na všetky rovné a valcové povrchy. Výkonné nárazové magnety s prizmatickou podrážkou. Ovládanie pomocou otocnej rukoväti.

Vhodné pre:

Kĺbové ramená č. 442110 a 442114.

Technický opis

Prevedenie	spínací magnet
Výška	55 mm
Dĺžka	75 mm
Pripojovací závit	M8
Prilnavosť	1000 N
Šírka	50 mm
Vyrovnanie pripojovacieho závit	stredové
Druh produktu	Magnetický podstavec

Príslušenstvo

3D kloubové rameno Typ 290	442114 290
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
3D kloubové rameno Typ 290	442110 290
3D kloubové rameno Typ 240	442114 240
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
3D kloubové rameno Typ 240	442110 240
Spínač pre magnetický podstavec Typ M	440762 M