



Skrutkovacia podpera s ocelovou spodnou časťou, najvyššia výška podložky: 140mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	373500 140
GTIN	4020772072421
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Samosvorná vodiaca skrutka s lichobežníkovým závitom s koncovou poistkou.

Upozornenie:

Od veľ. 52 s centrovacím otvorom \varnothing 12 mm pre nástavce č. 375000 – 375030.

Technický opis

Nosnosť	120 kN
\varnothing spodného dielu	68 mm
pre napínačku so šírkou štrbiny	20 - 40 mm
najvyššia výška podložky	140 mm
\varnothing hlavy	68 mm
najmenšia výška podložky	100 mm

Typ	6400
Druh produktu	Skrutkovacia podpera