

**HOLEX****Podstavec pre statív, Typ: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	442140 2
GTIN	4045197367389
Trieda položky	42D

**Popis****Prevedenie:**

Trvalé magnetické podstavce s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Magnetická sila pôsobí cez prizmatickú a plochú zadnú plochú stranu podstavca. Priľne na všetky rovné a valcové povrchy. Výkonné nárazové magnety s prizmatickou podrážkou. Ovládanie pomocou otocnej rukoväti.

**Vhodné pre:**

Klíbové ramená č. 442110 a 442114.

**Technický opis**

Dĺžka	117 mm
Vyrovnanie pripojovacieho závitú	na boku
Výška	55 mm
Prevedenie	spínací magnet
Šírka	50 mm
Priľnavosť	1300 N

Pripojovací závit	M10×1,25
Druh produktu	Magnetický podstavec

## Príslušenstvo

Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
3D kloubové rameno Typ 600	442110 600
3D kloubové rameno Typ 600	442114 600
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Spínač pre magnetický podstavec Typ M	440762 M