




Pár sťahovacích upínacích čelustí Bulle s príslušenstvom, Šírka drážky a: 12mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	375110 12
GTIN	4020772072957
Trieda položky	35A

Popis

Prevedenie:

Nízka konštrukcia, žiadne vyčnievajúce upínacie skrutky. Upína v každom ľubovoľnom uhle k stolovej drážke. Pri utiahnutí bočnej skrutky sa obrobok pôsobením klinu bezpečne upne nadol na strojový stôl.

Použitie:

Na bočné upínanie nízkych platní priamo na strojovom stole.

Materiál:

Oceľ zušľachtená a brunovaná.

Rozsah balenia:

Vrátane 2 upevňovacích skrutiek, DIN 912, 10.9, drážkových T-kameňov a šesťhranného skrutkovača ISO 2936 C.

Upozornenie:

Dodávané iba v pároch!

Technický opis

pre upínacie skrutky	M10
Dĺžka	80 mm
Výška	20 mm
Šírka	40 mm

Šírka drážky a	12 mm
Typ	6490
Druh produktu	Sťahovací upínač