



Podstavec pre statív, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	442120 2
GTIN	7290005393051
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:

Trvalé magnetické podstavce s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Magnetická sila pôsobí cez prizmatickú a plochú zadnú plochú stranu podstavca. Prilne na všetky rovné a valcové povrchy. Výkonné nárazové magnety s prizmatickou podrážkou. Ovládanie pomocou otocnej rukoväti.

Vhodné pre:

Klíbové ramená č. 442110 a 442114.

Technický opis

Pripojovací závit	M10×1,25
Prevedenie	spínací magnet
Výška	55 mm
Vyrovnanie pripojovacieho závit	stredové
Prilnavosť	1300 N
Šírka	50 mm
Dĺžka	120 mm
Druh produktu	Magnetický podstavec

Príslušenstvo

Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
3D kloubové rameno Typ 600	442114 600
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
3D kloubové rameno Typ 600	442110 600
Spínač pre magnetický podstavec Typ M	440762 M