



## Skrutkovacia podpera s ocelovou spodnou časťou, najvyššia výška podložky: 200mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	373500 200
GTIN	4020772072490
Trieda položky	35A

### Popis

#### Prevedenie:

Zušľachtená oceľ, lakovaná.

Samosvorná vodiaca skrutka s lichobežníkovým závitom s koncovou poistkou. Mimoriadne ťažké vyhotovenie na veľké obrobky.

#### Upozornenie:

Od veľ. 52 s centrovacím otvorom  $\varnothing$  12 mm pre nástavce č. 375000 – 375030.

### Technický opis

najmenšia výška podložky	140 mm
pre napínačku so šírkou štrbiny	20 - 40 mm
$\varnothing$ spodného dielu	100 mm
Nosnosť	350 kN
najvyššia výška podložky	200 mm
$\varnothing$ hlavy	80 mm

Typ	6400
Druh produktu	Skrutkovacia podpera