

**Plochá svorka, Šírka drážky a: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375115 22
GTIN	4020772374198
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Nízka konštrukcia, plochú svorku polohovať na obrobku. Následne aretovať upevňovacie skrutky pre strojový stôl. Ovládaním upínacej skrutky sa upína obrobok.

Použitie:

Na bočné upínanie veľmi plochých obrobkov, aby sa povrchové plochy opracovali bez rušivých kontúr. Horizontálna a vertikálna možnosť použitia.

Materiál:

Oceľ zušľachtená a brunovaná.

Technický opis

Stredná výška H_1	22 mm
Minimálna výška h_1	22 mm
Upínacia sila F_2 vertikálna	18 kN
Závit G	M20
Upínacia sila F_1 horizontálna	36 kN
Maximálna výška h_2	36 mm
Šírka drážky a	22 mm
Dĺžka L	152 mm
Šírka B	62 mm

Typ	6496
Druh produktu	Sťahovací upínač