



Podstavec pre statív, Typ: F



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	442120 F
GTIN	7290005398223
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:

Trvalé magnetické podstavce s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Magnetická sila pôsobí cez prizmatickú a plochú zadnú plochú stranu podstavca. Priľne na všetky rovné a valcové povrchy. Výkonné nárazové magnety s prizmatickou podrážkou. Ovládanie pomocou otocnej rukoväti.

Rozličné vnútorné závitky na upnutie rôznych klbových ramien.

Vhodné pre:

Klbové ramená č. 442110 a 442114.

Technický opis

Priľnavosť	1000 N
Vyrovnanie pripojovacieho závitku	divers
Výška	55 mm
Prevedenie	Fleximagnet
Pripojovací závit	M6 / M8 / M10 / M10×1,25 / M12
Šírka	50 mm

Dĺžka	75 mm
Druh produktu	Magnetický podstavec

Príslušenstvo

Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
3D kloubové rameno Typ 290	442114 290
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
3D kloubové rameno Typ 240	442110 240
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
3D kloubové rameno Typ 600	442110 600
3D kloubové rameno Typ 600	442114 600
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
3D kloubové rameno Typ 290	442110 290
3D kloubové rameno Typ 240	442114 240