



Podstavec pre statív, Typ: V



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	442120 V
GTIN	7290003243327
Trieda položky	46G

Popis

Prevedenie:

Trvalé magnetické podstavce s prizmovou pätkou a otočným spínačom. Magnetická sila pôsobí cez prizmatickú a plochú zadnú plochú stranu podstavca. Prilne na všetky rovné a valcové povrchy. Vákuový podstavec pre prilnavosť na všetkých rovných a neporéznych povrchoch.

Vhodné pre:

Klíbové ramená č. 442110 a 442114.

Technický opis

Vyrovnanie pripojovacieho závit	na boku
Výška	26 mm
Pripojovací závit	M8
Prevedenie	vákuový podstavec
Dĺžka	100 mm
Prilnavosť	350 N
Šírka	100 mm
Druh produktu	Magnetický podstavec

Príslušenstvo

3D kloubové rameno Typ 240	442110 240
3D kloubové rameno Typ 290	442110 290
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442100 2SM
3D kloubové rameno Typ 240	442114 240
Uchytenie pre merací statív Typ 2SM	442104 2SM
3D kloubové rameno Typ 290	442114 290
Uchytenie pre merací statív Typ QR	442100 QR
Uchytenie pre merací statív Typ CA	442100 CA
Uchytenie pre merací statív Typ K2	442100 K2
Uchytenie pre merací statív Typ H	442100 H
Uchytenie pre merací statív Typ K1	442100 K1