

 Mahr**Digitálny hĺbkomer IP 67 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418702 300
GTIN	4059192003456
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Dobre čitateľný, kontrastný LCD ukazovateľ s 8,5 mm vysokými číslicami.

Moderný, energeticky úsporný merací systém. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. S funkciou Preset (prednastavenie rozmeru), napr. na merania vzdialenosti s meracím nadstavcom č. 418630. Meracia lišta vpredu s jemným tvrdeným meracím kolíkom Ø 1,5 mm, dlhým 5 mm.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Prídavný mostík s dĺžkou 300 mm č. 418610, merací nadstavec pre meranie vzdialenosti č. 418630.

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 300 mm
Výška cifier LDC displej	8,5 mm
Prierez Meracej lišty	16×4 mm
Kalibrácia	A1
Dĺžka mostu	150 mm

Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,04 mm
Norma	ISO 13385
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021010 300
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 300	021000 300

Príslušenstvo

Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Nadstavec na meranie vzdialeností Ø 4 mm	418630

Pripojovací kábel simplex s datovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Vysielač Typ S4E	498966 S4E
Pripojovací kábel simplex s datovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2
Prídavný mostík dlhý 300 mm	418610