

Mitutoyo**Presný výškový nádrh, Výška označenia: 200mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	443500 200
GTIN	4946368091303
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Silný podstavec s brúsenou základňou stojana, **meradlo tvrdené a brúsené**.

Všetky odčítacie diely sú antireflexne chrómované. Ostré, čierne škálovanie. S presným nastavením. Zabráňte ľahko zvýšeným hranám meradla, aby posúvač nepoškodil škálovanie.

Odčítaná nulová hodnota a rysovací hrot sú zosúladené s plochou, na ktorej stojí noha (možnosť rysovania od „0“). Rozmery výkresu sa tým môžu priamo prenášať bez výpočtových chýb.

Rysovacia ihla je **zo spekaného karbidu**.

Technický opis

Meracie stĺpy - prierez	20×6 mm
Výška označenia	200 mm
Plocha podstavca Šírka	65 mm
Plocha podstavca Dĺžka	100 mm
Kalibrácia	E1
Pomocná posuvná stupnica	1/50 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Druh produktu	Výškomer a orysovací prístroj

Služby

Kalibrácia Výškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 300	024630 300
Kalibrácia DAkkS Výškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 300	024640 300

Príslušenstvo

Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom pre výšku označenia 200	443510 200
---------------------------------------------------------------------	------------