

HOLEX**Posuvný hĺbkomer, Rozsah merania: 800mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418000 800
GTIN	4045197203618
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Meracia lišta a nónius s čisto gravírovanou stupnicou. Meracie plochy jemne brúsené. Nónius matne chrómovaný.

Rozsah balenia:

Od veľ. 500 v boxe.

Technický opis

Meracia násada b	13 mm
Meracia násada a	10 mm
Členenie	1/20 mm
Rozsah merania	0 - 800 mm
Dĺžka pomocnej posuvnej stupnice	39 mm
Dĺžka mostu	250 mm
Prierez Meracej lišty	20×5 mm
Balenie	stabilný box
Odchýlka merania E MPE	±0,12 mm
Norma	ISO 13385
Meracia technika	analógová

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Kalibrácia	A1
Druh produktu	Posuvný hľbkomer

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hľbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hľbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000