



Univerzálny merací stôl, Stôl Dĺžka: 180mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	442940 180
GTIN	4030234000114
Trieda položky	46K

Popis

Prevedenie:

Silný liatinový podstavec; pravouhlý merací stôl. Povrch meracieho stolu tvrdený a veľmi jemne brúsený so zapracovanými prachovými drážkami. Silný, tvrdený, príp. tvrdo chrómovaný stĺp so strmým závitom a nastavovacou maticou. Tvrdené, príp. tvrdo chrómované, horizontálne nastaviteľné priečne rameno pre odchýlkomer alebo presný odchýlkomer. Držiak odchýlkomera Ø 8 mm vymeniteľný (10 h7 na vyžiadanie).

Rovinnosť ≤ 16 µm.

Technický opis

Stôl Dĺžka	180 mm
Vykladanie	180 mm
Ø priečneho ramena	22 mm
Ø stĺpov	35 mm
Hmotnosť	13 kg
Stôl Šírka	98 mm

Nameraná výška maximálna	180 mm
Norma	Výrobná norma
Kalibrácia	D1
Druh produktu	Merací stôl

Služby

KalibráciaMerací stôl maximálna veľkosť stola 400X400	024580 400X400
---	----------------