

Mahr**Digitálny hĺbkomer IP 67 s dátovým výstupom, Rozsah merania: 500mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418702 500
GTIN	4059192003463
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Dobre čitateľný, kontrastný LCD ukazovateľ s 8,5 mm vysokými číslicami.

Moderný, energeticky úsporný merací systém. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované. S funkciou Preset (prednastavenie rozmeru), napr. na merania vzdialenosti s meracím nastavcom č. 418630. Meracia lišta vpredu s jemným tvrdým meracím kolíkom Ø 1,5 mm, dlhým 5 mm.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Prídavný mostík s dĺžkou 300 mm č. 418610, merací nastavec pre meranie vzdialenosti č. 418630.

Dátový kábel č. 498940.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 500 mm
Dĺžka mostu	150 mm
Kalibrácia	A1
Výška cifier LDC displej	8,5 mm
Prierez Meracej lišty	16x4 mm

Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Poistka nameranej hodnoty	System MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

Služby

Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021010 500
Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021000 500

Príslušenstvo

Vysielač Typ S4E	498966 S4E
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Pripojovací kábel simplex s dátovým tlačidlom Typ USB2	498940 USB2

Pripojovací kábel simplex s datovým tlačítkem Typ R2	498940 R2
Pripojovací kábel simplex s datovým tlačítkem Typ D2	498940 D2
Přijímač/rozhraní klávesnice USB Typ	498965
Nadstavec na měření vzdáleností Ø 4 mm	418630
Multifunkční přijímač / rozhraní klávesnice USB BOX Typ	498975
Přídavný mostík dlouhý 300 mm	418610