

Mitutoyo**Presný výškový nádrh, Výška označenia: 300mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	443500 300
GTIN	4946368096223
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Silný podstavec s brúsenou základňou stojana, **meradlo tvrdené a brúsené**.

Všetky odčítacie diely sú antireflexne chrómované. Ostré, čierne škálovanie. S presným nastavením. Zabráňte ľahko zvýšeným hranám meradla, aby posúvač nepoškodil škálovanie.

Odčítaná nulová hodnota a rysovací hrot sú zosúladené s plochou, na ktorej stojí noha (možnosť rysovania od „0“). Rozmery výkresu sa tým môžu priamo prenášať bez výpočtových chýb.

Rysovacia ihla je **zo spekaného karbidu**. S nastaviteľnou meracou lištou.

Technický opis

Výška označenia	300 mm
Meracie stĺpy - prierez	28×9 mm
Kalibrácia	E1
Plocha podstavca Dĺžka	135 mm
Plocha podstavca Šírka	91 mm
Pomocná posuvná stupnica	1/50 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,04 mm
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	analógová
Druh produktu	Výškomer a orysovací prístroj

Služby

Kalibrácia Výškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 300	024630 300
Kalibrácia DAkkS Výškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 300	024640 300

Príslušenstvo

Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom pre výšku označenia 300	443510 300
---	------------