

**Digitálny hĺbkomer TWIN CAL IP 67, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418695 200
GTIN	7630041106480
Trieda položky	45A

Popis**Prevedenie:**

Veľký digitálny ukazovateľ 11 mm, IP67 ochrana, teleso „Soft touch“, 12 000hodín čas prevádzky, prepínanie do pohotovostného režimu po10min. a automatické vypínanie po 2hodinách, rozhranie TLC-TWIN, odsadená meracia plocha 4 mm široká.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Použitie:

Univerzálne pre meranie hĺbky, otvorov, odsekov, meranie šírky a vzdialenosti.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľkosti CR2032

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498918, rádiové spojenie č. 498921 veľ. BT.

Technický opis

Výška cifier LDC displej	11 mm
Kalibrácia	A1
Dĺžka mostu	100 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	TESA Link Connector TLC

Prierez Meracej lišty	15×4 mm
Prevádzková doba	12000 h
Rozsah merania	0 - 200 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,03 mm
Norma	ISO 13385
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021000 200
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 200	021010 200

Príslušenstvo

Dátový kábel TLC, 2 m Typ D	498918 D
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Dátový kábel TLC, 2 m Typ USB	498918 USB