




## Prístroj na kontrolu obvodovej hádzavosti s brúsenou meracou plochou bez úchytkomeru, Výška hrotu: 50mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	443000 50
GTIN	4030234000169
Trieda položky	46K

### Popis

**Prevedenie:****Merací statív:**

S jemným nastavením a upínacím otvorom 8 H7. Priečne rameno je do výšky a do všetkých strán ľubovoľne nastaviteľné.

**Koníky:**

Posuvné. Ľavý koník s pevným hrotom, pravý koník s pohyblivým hrotom.

**Merací stôl:**

Presne brúsený, s 2 T-drážkami. Na upnutie koníkov (tolerancia H7), príp. meracieho statívu.

**Rovinnosť podľa DIN 876/1.****Použitie:**

Na meranie presnosti radiálneho a axiálneho hádzania, ako aj na porovnávaciu skúšku súbežnosti a priemeru.

**Rozsah balenia:**

Merací stôl, merací statív Koníky bez priziem.

### Technický opis

Základná doska Dĺžka	350 mm
Dĺžka priečneho ramena	60 mm
Ø stĺpov	16 mm

Základná doska Šírka	100 mm
Postranná, príp. výšková rovnosť koníkov	±0,01 mm
Hmotnosť	8 kg
Výška hrotu	50 mm
celková výška bez meracieho statívu	110 mm
T-Šírka drážky H7	10 mm
Ø priečného ramena	16 mm
Ø pinoly	16 mm
Výška stĺpa	150 mm
Vzdialenosť hrotov maximálna	200 mm
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
maximálne zaťaženie na pár	10 kg
Druh produktu	Zariadenie na meranie hádzania v radiálnom a axiálnom smere

## Príslušenstvo

Dvojica nastaviteľných výšok pre maximálny Ø obrobka 32	443050 32
Dvojica rolovacích stojanov pre výšku stredu 50/75	443160 50/75
Kĺbový stojan s posuvným blokom Vykladanie 200	443295 200
Kĺbový stojan s posuvným blokom Vykladanie 130	443295 130