

**HOLEX****Digitálny hĺbkomer na drážky, Rozsah merania: 950mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418755 950
GTIN	4045197640901
Trieda položky	42A

**Popis****Prevedenie:**

Digitálny hĺbkomer na meranie drážok, zápichov, výrezov, odsekov a otvorov. Konštrukcia s úsporou hmotnosti z hliníkového profilu zosilneného oceľou, s oxidom ošetrenými povrchmi. Optimálne vodiace a klzné vlastnosti prostredníctvom vnútri ležiaceho dvojitého prizmového vedenia. Rôzne meracie hroty (M2,5) sa môžu naskrutkovať do meracej tyče.

Oceľou spevnený hliníkový profil s oxidom ošetreným povrchom. Dvojité prizmové vedenie. Meracie hroty (M2,5) vymeniteľné.

**Použitie:**

Meranie zápichov, drážok, otvorov a odsekov.

**Rozsah balenia:**

Merací hrot s oceľovou guľičkou, tanierová vložka č. 434900 veľ. 11, merací mostík 150 mm a 350 mm, batéria č. 081560 veľ. LR44.

**Upozornenie:**

Meracie mostíky 550 mm, 750 mm a 900 mm na vyžiadanie.

**Technický opis**

Rozsah merania	0 - 950 mm
Prierez Meracej lišty	23,5 × 9 mm
Kalibrácia	A1
Ø tanierovej vložky	20 mm
Ø meracích tyčí	6 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce

Najväčšia prípustná chyba	0,06 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 LR44
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer na drážky

### Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000

### Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií LR44	081560 LR44
---	-------------