


PLANOLITH**Univerzálny presný merací stôl Tvrdé kamenivo s keramickým povlakom, Stôl
Dĺžka: 260mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	442560 260
GTIN	2050001048066
Trieda položky	46H

Popis**Prevedenie:**

Meracia plocha jemne diamantovo lapovaná. Extrémne tuhá a masívna štruktúra. Doska z prírodnej tvrdej horniny najvyššej kvality a tvrdosti.

Stojanový stĺp chrómovaný so strmým závitom pre hrubé nastavenie priečneho ramena. Pevné meracie rameno je vybavené **paralelne nastaviteľným jemným nastavením**. Upínací otvor pre odchýlkomer a presný odchýlkomer \varnothing 8 mm.

Rovinnosť \leq 2 μ m.

S keramickou vrstvou extrémne odolnou voči opotrebeniu (10x tvrdšia ako tvrdé kamenivo).

Použitie:

Použiteľný ako obzvlášť presný a stabilný merací stôl, univerzálny pre všetky druhy skúšobných postupov, obzvlášť pre meranie súbežnosti.

Technický opis

Stôl Dĺžka	260 mm
\varnothing stĺpov	35 mm
Nameraná výška maximálna	200 mm

Vykladanie	120 mm
Meracia plocha Šírka	140 mm
Meracia plocha Dĺžka	200 mm
Stôl Šírka	140 mm
Hmotnosť	9,5 kg
Norma	DIN 876
Kalibrácia	D1
Druh produktu	Merací stôl

Služby

Kalibrácia Merací stôl maximálna veľkosť stola 400X400	024580 400X400
--	----------------