



## Hĺbkomer s háčikom, Rozsah merania: 200mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	418500 200
GTIN	4045197203694
Trieda položky	41Z

### Popis

#### Prevedenie:

Nónius matne chrómovaný. Meracia lišta a nónius s čisto gravírovanou stupnicou. Šikmá tenká meracia lišta s delením na oboch stranách. Po zmene polohy meracej lišty sa dá použiť **aj ako štandardný hĺbkomer**. Meracie plochy jemne brúsené.

#### Rozsah balenia:

Veľ. 500L v boxe.

### Technický opis

Dĺžka pomocnej posuvnej stupnice	39 mm
Prierez Meracej lišty	8×3 mm
Rozmer háčika b	5 mm
Dĺžka mostu	100 mm
Rozmer háčika a	20 mm
Členenie	1/20 mm
Rozsah merania	0 - 200 mm
Balenie	Puzdro
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Meracia technika	analógová

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Kalibrácia	A2
Druh produktu	Posuvný hľbkomer

**Služby**

Kalibrácia DAkkSHľbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 200	021230 200
KalibráciaHľbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 200	021220 200