


**Prístroj na kontrolu obvodovej hádzavosti, pre maximálny Ø obrobka: 40mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	443300 40
GTIN	2050001944726
Trieda položky	46L

**Popis****Prevedenie:**

Robustná konštrukcia s predpätými valivými uloženiami.

Typ RPG pre skúšky v sériovej oblasti s 2otočnými držiakmi a 1 meracími saňami (okremveľ.30).

**Použitie:**

Na skúšobné úlohy na vonkajších, vnútorných a rovinných plochách rotačných častí.

**Presnosť:**

Presnosť radiálneho hádzania **0,002 mm**.

**Rozsah balenia:**

Vrátane ovládacieho kľúča a brúsneho kameňa (bez odchýlkomera).

**Zvláštne príslušenstvo:**

Křížové sane na premeriavanie rovinnéj plochy.

Meracie sane s pinolou, príp. úložnými kolieskami.

Klíbové rameno s uchytením meracieho prostriedku.

Úložné kolieska z tvrdého kovu.

Elektrický pohon s riaditeľným transformátorom.

Pneumatické otočné rameno s napínacou kladkou.

**Upozornenie:**

Všetky druhy zariadení s iným typom valčekov (zapichovacie valčeky, príp. cylindrické valčeky) na vyžiadanie.

**Technický opis**

Ø valčekov	55 mm
Hmotnosť	11 kg
pre maximálny Ø obrobka	40 mm
Typ valčekov	zapichovacie valceky
Základná doska Dĺžka	400 mm
Základná doska Šírka	160 mm
pre Ø obrobku	2 - 40 mm
Druh produktu	Zariadenie na meranie hádzania v radiálnom a axiálnom smere