

**Dvojica nastaviteľných výšok, pre maximálny Ø obrobka: 32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	443050 32
GTIN	4030234000435
Trieda položky	46K

Popis**Použitie:**

Na uchytenie nevycentrovaných alebo nadmerne dlhých dielov.
Aj pre diely s rozdielnymi priermi.

Vhodné pre:

Prístroj na kontrolu obvodovej hádzavosti c. 443000 vel. 50 a 75/443210.

Technický opis

pre maximálny Ø obrobka	32 mm
Výška hrotu	66 (pri d = 10) mm
Šírka Posuvný blok h6	10 mm
Rozsah Ø	2 - 32 mm
maximálne zaťaženie na pár	20 kg
Druh produktu	Otočný podstavec