



Digitálne univerzálne hĺbkové posuvné meradlo, Rozsah merania: 400mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 418770 400 |
| GTIN | 2050001670861 |
| Trieda položky | 46P |

Popis

Prevedenie:

Flexibilný univerzálny hĺbkomer s vymeniteľnými meracími vložkami. Na meranie zápichov, drážok, výrezov, odsekov atď. Meracie plochy najjemnejšie lapované.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Posuvný hĺbkomer, dvojhákový merací nástavec č. 418772 veľ. A, 1 batéria č. 081560 veľ. CR2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498948.

Meracie nástavce č. 418772.

Meracie mostíky č. 418774.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Dĺžka mostu | 150 mm |
| Kalibrácia | A2 |
| Rozsah merania | 0 - 400 mm |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Prierez Meracej lišty | 12×4 mm |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 palec |

| | |
|--|-----------------------|
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,01 mm |
| Najväčšia prípustná chyba | 0,03 mm |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2032 |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 67 |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Norma | Výrobná norma |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce |
| Meracia technika | digitálna |
| Materiál | ušľachtilá oceľ, INOX |
| všetky diely | kalené |
| Balenie | stabilný box |
| Druh produktu | Posuvný hĺbkomer |

Služby

| | |
|---|------------|
| Kalibrácia Hĺbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 500 | 021220 500 |
| Kalibrácia DAKKSHĺbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 500 | 021230 500 |

Príslušenstvo

| | |
|---|---------------|
| Merací mostík pre hĺbkový strmeň č.418770 Dĺžka mostu 500 | 418774 500 |
| Pripojovací kábel Duplex Typ 2 | 498950 2 |
| Meracia vložka do hĺbkového strmeňa č. 418770 Typ A | 418772 A |
| Merací mostík pre hĺbkový strmeň č.418770 Dĺžka mostu 600 | 418774 600 |
| Meracia vložka do hĺbkového strmeňa č. 418770 Typ C | 418772 C |
| Meracia vložka do hĺbkového strmeňa č. 418770 Typ B | 418772 B |
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032 | 081560 CR2032 |

| | |
|---|-------------|
| Meracia vložka do hĺbkového strmeňa č. 418770 Typ D | 418772 D |
| Merací mostík pre hĺbkový strmeň č.418770 Dĺžka mostu 400 | 418774 400 |
| Pripojovací kábel Duplex Typ USB2 | 498950 USB2 |
| Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ | 498965 |
| Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ | 498975 |