



Hĺbkomer s háčikom, Rozsah merania: 500Lmm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	418500 500L
GTIN	4045197203724
Trieda položky	41Z

Popis

Prevedenie:

Nónius matne chrómovaný. Meracia lišta a nónius s čisto gravírovanou stupnicou. Šikmá tenká meracia lišta s delením na oboch stranách. Po zmene polohy meracej lišty sa dá použiť **aj ako štandardný hĺbkomer**. Meracie plochy jemne brúsené.

Rozsah balenia:

Veľ. 500L v boxe.

Technický opis

Rozmer háčika b	10 mm
Rozmer háčika a	36 mm
Prierez Meracej lišty	20×5 mm
Členenie	1/20 mm
Dĺžka pomocnej posuvnej stupnice	39 mm
Rozsah merania	0 - 500 mm
Dĺžka mostu	250 mm
Balenie	stabilný box
Odchýlka merania E MPE	±0,1 mm
Norma	ISO 13385
Meracia technika	analogová

Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Kalibrácia	A2
Druh produktu	Posuvný hľbkomer

Služby

KalibráciaHľbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 500	021220 500
Kalibrácia DAkkSHľbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 500	021230 500