

**Dvojica nastaviteľných výšok, pre maximálny Ø obrobka: 65mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 443050 65     |
| GTIN             | 4030234000428 |
| Trieda položky   | 46K           |

**Popis****Použitie:**

Na uchytenie nevycentrovaných alebo nadmerne dlhých dielov.  
Aj pre diely s rozdielnymi priermi.

**Vhodné pre:**

Prístroj na kontrolu obvodovej hádzavosti c. 443000 vel. 100 a 150.

**Technický opis**

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Výška hrotu                | 99 (pri d = 10) mm |
| Šírka Posuvný blok h6      | 12 mm              |
| pre maximálny Ø obrobka    | 65 mm              |
| Rozsah Ø                   | 2 - 65 mm          |
| maximálne zaťaženie na pár | 30 kg              |
| Druh produktu              | Otočný podstavec   |