

**HOLEX****Dvojháčikový hĺbkový strmeň, Rozsah merania: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418520 200
GTIN	4045197203731
Trieda položky	41Z

**Popis****Prevedenie:**

Meracia lišta a nónius matne chrómované, s čisto gravírovaným škálovaním. Meracie plochy jemne brúsené.

**Použitie:**

Univerzálny pre merania hĺbky, vzdialeností, výrezov a zápichov – obzvlášť aj v otvoroch. Dbajte na rozmer a.

**Technický opis**

Dĺžka mostu	100 mm
Členenie	1/20 mm
Dĺžka pomocnej posuvnej stupnice	39 mm
Prierez Meracej lišty	10×3 mm
Rozsah merania	0 - 200 mm
Rozmer háčika a	23 mm
Balenie	Puzdro
Odchýlka merania E MPE	±0,05 mm
Norma	ISO 13385
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX

všetky diely	kalené
Kalibrácia	A2
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

**Služby**

KalibráciaHĺbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 200	021220 200
Kalibrácia DAKkSHĺbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 200	021230 200