

Mitutoyo**Digitálny hĺbkomer s dátovým výstupom, Rozsah merania: 750mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	418710 750
GTIN	4946368377087
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Výsledok merania sa zobrazuje na ľahko čitateľnom displeji. Meracie plochy sú najjemnejšie lapované.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357.

Zvláštne príslušenstvo:

Dodatočné mostíky č. 418744.

Dátový kábel č. 497080 a 497100.

Technický opis

Kalibrácia	A1
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Odčítanie	0,01 mm
Dĺžka mostu	250 mm
Rozsah merania	0 - 750 mm
Prierez Meracej lišty	20×6 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Odchýlka merania E MPE	±0,06 mm
Norma	ISO 13385
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
všetky diely	kalené
Balenie	Puzdro
Druh produktu	Posuvný hlbkomer

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000

Príslušenstvo

Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ D1	497085 D1
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ USB2	497100 USB2
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 320	418744 320
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ USB2	497085 USB2
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 260	418744 260
Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2
Pripojovací kábel tlačidlom Data Typ D1	497100 D1
Vysielač Typ S1	498966 S1
Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1
Prídavný mostík jednotlivý Dĺžka mostu 180	418744 180
Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975

Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel s tlačítkem Data Typ D2	497100 D2
Pripojovací kábel s tlačítkem Data Typ D2	497085 D2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357