

HOLEX**Dvojháčikový hĺbkový strmeň, Rozsah merania: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	418520 300
GTIN	4045197203748
Trieda položky	41Z

Popis**Prevedenie:**

Meracia lišta a nónius matne chrómované, s čisto gravírovaným škálovaním. Meracie plochy jemne brúsené.

Použitie:

Univerzálny pre merania hĺbky, vzdialeností, výrezov a zápichov – obzvlášť aj v otvoroch. Dbajte na rozmer a.

Technický opis

Dĺžka pomocnej posuvnej stupnice	39 mm
Členenie	1/20 mm
Prierez Meracej lišty	10×3 mm
Rozsah merania	0 - 300 mm
Rozmer háčika a	23 mm
Dĺžka mostu	100 mm
Balenie	Puzdro
Odchýlka merania E MPE	±0,08 mm
Norma	ISO 13385
Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX

všetky diely	kalené
Kalibrácia	A2
Druh produktu	Posuvný hlbkomer

Služby

KalibráciaHlbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 300	021220 300
Kalibrácia DAKkSHlbkomer s háčikom maximálny rozsah merania 300	021230 300