

**HOLEX****Výškový nádrh s lupou, Výška označenia: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	443805 300
GTIN	4045197204714
Trieda položky	42D

**Popis****Prevedenie:**

**Stabilná noha so zabrúsenou základňou.** Odčítanie 0,02 mm s jemným nastavením. Rysovacia ihla zo **spekaného karbidu**. S nastaviteľnou meracou lišto, lupou a zaistovacou skrutkou.

**Technický opis**

Kalibrácia	E1
Plocha podstavca Šírka	90 mm
Výška označenia	300 mm
Plocha podstavca Dĺžka	135 mm
Meracie stĺpy - prierez	28×9 mm
Pomocná posuvná stupnica	1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,06 mm
Norma	Výrobná norma

Meracia technika	analógová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Výškomer a orysovací prístroj

### Služby

Kalibrácia DAkkSVýškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 300	024640 300
KalibráciaVýškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 300	024630 300

### Príslušenstvo

Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom Typ R	443816 R
Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom Typ E	443816 E