

**Skrutka s T-drážkou (10.9. /8.8.) jednotlivá, Typ: 1010100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375305 1010100
GTIN	4020772080402
Trieda položky	35A

Popis**Prevedenie:**

Skrutka s T-drážkou, kovaná a valcovaný závit.

Štandardné vyhotovenie, trieda pevnosti = 10.9 (pre M6 – M12) a trieda pevnosti = 8.8 (pre M14 – M24).

Norma:

DIN 787

Rozsah balenia:

Jednotlivo, bez matice a podložky.

Zvláštne príslušenstvo:

Podložky, pozri č. 375340 a vysoké matice, pozri č. 375385.

Upozornenie:

- **Príklad odčítania – veľkosť 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, dĺžka L = 25 mm.**

Technický opis

malá šírka kameňa a	9,7 mm
Dĺžka závitu b	60 mm
Menovitý rozmer T-drážky	10 mm
Šírka kameňa e	15 mm
Výška k	6 mm
Závit G	M10
Dĺžka L	100 mm

Typ	787
Druh produktu	Skrutka s drážkou