

Mitutoyo**Digitálny výškomer a nádrh, Výška označenia: 1000mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	445152 1000
GTIN	4946368583341
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja.

Prevádzka na batérie s veľmi nízkou spotrebou energie.

Tlačidlo podržania hodnoty – výsledok merania je možné podržať stlačením tlačidla. Všetky dôležité časti sú tvrdené. Vysoká stabilita prostredníctvom dvoch paralelných vedľa seba stojacích tvrdených stĺpov s vyfrézovanými ozubenými plochami vo vnútornej strane (veľ. 1 000 s 3 meracími stĺpmi).

2 hodnoty Preset umožňujú uloženie referencií (napr. doska z tvrdej horniny a obrobok).

Rysovacia ihla zo spekaného karbidu. Silný podstavec s tvrdenou a lapovanou stojanovou plochou. Na zadnej strane telesa ukazovateľa sa nachádza kľuka na rýchle nastavenie a ryhované koleso na jemné nastavenie.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357, 1 kryt, 1 HM rysovacia ihla č. 443510.

Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.445180 na upínanie odchýlkomerov a páčkových odchýlkomerov, centrovacie meradlo č.445250, uhlomer č.453500, držiak č.453520a dátový kábel č.497080.

Technický opis

Plocha podstavca Šírka	150 mm
Výška označenia	1000 mm
Plocha podstavca Dĺžka	250 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,07 mm
Odčítanie	0,005 mm
Životnosť batérií cca.	3500 h
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	E1
Druh produktu	Výškomer a orysovací prístroj

Služby

Kalibrácia Výškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 1000	024630 1000
Kalibrácia DAkkSVýškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 1000	024640 1000

Príslušenstvo

Univerzálny uhlomer s lupou Dĺžka koľajnice 150	453500 150
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497100 D2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Univerzálny uhlomer s lupou Dĺžka koľajnice 500	453500 500

Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2
Štvorhranný držiak	445180
Univerzálny uhlomer s lupou Dĺžka koľajnice 300	453500 300
Vysielač Typ S1	498966 S1
Držiak na upnutie uhlomeru	453520
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497100 USB2
Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1
Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom pre výšku označenia 200	443510 200
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497100 D1
Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom pre výšku označenia 300	443510 300