

 Mahr**Digitálny výškomer s nádrhom a dátovým výstupom, Výška označenia:  
350mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	445000 350
GTIN	4059192016807
Trieda položky	43B

**Popis****Prevedenie:**

12 mm vysoký displej LCD s vysokým kontrastom. Ergonomický a stabilný podstavec s tvrdenou a lapovanou základňou stojana pre ľahké a plynulé presúvanie. Posúvač a koľajnica z tvrdenej nehrdzavejúcej ocele. Veľké ručné koleso na polohovanie a meranie. Dodatočné **jemné nastavenie a fixačná skrutka**.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 1 rysovacej ihly osadenej tvrdým kovom č. 445002.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Držiak pre páčkové odchýlkomery a odchýlkomery č. 445004, dátový kábel č. 498940.

**Technický opis**

Plocha podstavca Dĺžka	180 mm
Plocha podstavca Šírka	98 mm
Hmotnosť	4,8 kg
Meracie stĺpy - prierez	35×15 mm
Výška označenia	350 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,04 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie	0,01 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	E1
Druh produktu	Výškomer a orýsovací prístroj

## Služby

KalibráciaVýškové posuvné meradlo/výškomer a orýsovací prístroj maximálny rozsah merania 1000	024630 1000
---	-------------

## Príslušenstvo

Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ D2	498940 D2
Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom	445002
Vysielač Typ S4E	498966 S4E
Pripojovací kábelsimplex s dátovým tlačidlom Typ R2	498940 R2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel Typ USB2	498938 USB2
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975

