

**Skrutka s T-drážkou (10.9. /8.8.) jednotlivá, Typ: 1212125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375305 1212125
GTIN	4020772080433
Trieda položky	35A

**Popis****Prevedenie:**

Skrutka s T-drážkou, kovaná a valcovaný závit.

**Štandardné vyhotovenie**, trieda pevnosti = 10.9 (pre M6 – M12) a trieda pevnosti = 8.8 (pre M14 – M24).

**Norma:**

**DIN 787**

**Rozsah balenia:**

**Jednotlivo**, bez matice a podložky.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Podložky, pozri č. 375340 a vysoké matice, pozri č. 375385.

**Upozornenie:**

- **Príklad odčítania – veľkosť 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, dĺžka L = 25 mm.**

**Technický opis**

Dĺžka závitu b	75 mm
Šírka kameňa e	18 mm
malá šírka kameňa a	11,7 mm
Výška k	7 mm
Menovitý rozmer T-drážky	12 mm
Závit G	M12
Dĺžka L	125 mm

Typ	787
Druh produktu	Skrutka s drážkou