



Digitálny hĺbkomer, Rozsah merania: 500mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	418802 500
GTIN	4045197528896
Trieda položky	42A

Popis

Prevedenie:

Dobre čitateľný digitálny ukazovateľ. Optimálne klzné vlastnosti prostredníctvom **dvojitého prizmového vedenia**. Merací mostík z hliník s tvrdým povrchom s dvomi 90° presadenými otvormi (M2,5) za upínanie meracích nadstavcov.

Rozsah balenia:

Vrátane meracieho snímača č.434900 veľ.2, 3meracie mostíky (150, 300 a 450 mm), 1batéria č.081560 veľ. LR44 skúšobný protokol zo závodu.

Zvláštne príslušenstvo:

Všetky náhradné a špecializované dotykové snímače č. 434900 – 434915 so závitom M2,5.

Technický opis

Prierez Meracej lišty	23,5 × 9 mm
Kalibrácia	A1
Rozsah merania	0 - 500 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 LR44
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami

Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

Služby

Kalibrácia DAkkSPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021010 500
KalibráciaPosuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 500	021000 500

Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4

Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 29/20	434900 29/20
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií LR44	081560 LR44
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2

Ocelový dotyk Typ 14/20

434900 14/20