

Mitutoyo

Digitálny výškomer s nádrhom so signálnym dotykom, Výška označenia: 300mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	445222 300
GTIN	2050001062291
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja.

Prevádzka na batérie s veľmi nízkou spotrebou energie.

Tlačidlo podržania hodnoty – výsledok merania je možné podržať stlačením tlačidla. Všetky dôležité časti sú tvrdené. Vysoká stabilita prostredníctvom dvoch paralelných vedľa seba stojacích tvrdených stĺpov s vyfrézovanými ozubenými plochami vo vnútornej strane (veľ. 1 000 s 3 meracími stĺpmi).

2 hodnoty Preset umožňujú uloženie referencií (napr. doska z tvrdej horniny a obrobok).

Rysovacia ihla zo spekaného karbidu. Silný podstavec s tvrdenou a lapovanou stojanovou plochou. Na zadnej strane telesa ukazovateľa sa nachádza kľuka na rýchle nastavenie a ryhované koleso na jemné nastavenie.

Dodatočne **so signálnym dotykovým snímačom.** Obzvlášť vhodné pre absolútne merania, porovnávacie merania a merania reťazových kót.

Použitie:

Pri dotyku meracieho povrchu tlačidlo vydáva akustický signál. Meraná hodnota sa uchováva aj pri pokračujúcom pohybe (2 mm voľný zdvih), ľahké ovládanie. **Priemer snímačej hlavy sa automaticky zohľadňuje.**

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357, 1 kryt, 1 HM rýsovacia ihla č. 445230, 1 signálny dotykový senzor.

Zvláštne príslušenstvo:

Štvorhranný držiak č.445180 na upínanie odchýlkomerov a páčkových odchýlkomerov, centrovacie meradlo č.445250, uhlomer č.453500, držiak č.453520a dátový kábel č.497080.

Technický opis

Výška označenia	300 mm
Plocha podstavca Šírka	91 mm
Plocha podstavca Dĺžka	135 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,02 mm
Odčítanie	0,005 mm
Životnosť batérií cca.	3500 h
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	E1
Druh produktu	Výškomer a orýsovací prístroj

Služby

Kalibrácia DAkkSVýškové posuvné meradlo/výškomer a orýsovací prístroj maximálny rozsah merania 300	024640 300
KalibráciaVýškové posuvné meradlo/výškomer a orýsovací prístroj maximálny rozsah merania 300	024630 300

Príslušenstvo

Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
--	--------

Univerzálny uhlomer s lupou Dĺžka koľajnice 300	453500 300
Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom	445230
Univerzálny uhlomer s lupou Dĺžka koľajnice 500	453500 500
Vysielač Typ S1	498966 S1
Štvorhranný držiak	445180
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ USB2	497100 USB2
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D1	497100 D1
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497100 D2
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Držiak na upnutie uhlomeru	453520
Univerzálny uhlomer s lupou Dĺžka koľajnice 150	453500 150
Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2
Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2