



Digitálny hĺbkomer, Rozsah merania: 800mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	418802 800
GTIN	4045197529107
Trieda položky	42A

Popis

Prevedenie:

Dobre čitateľný digitálny ukazovateľ. Optimálne klzné vlastnosti prostredníctvom **dvojitého prizmového vedenia**. Merací mostík z hliník s tvrdým povrchom s dvomi 90° presadenými otvormi (M2,5) za upínanie meracích nadstavcov.

Rozsah balenia:

Vrátane meracieho snímača č.434900 veľ.2, 3meracie mostíky (150, 300 a 450 mm), 1batéria č.081560 veľ. LR44 skúšobný protokol zo závodu.

Zvláštne príslušenstvo:

Všetky náhradné a špecializované dotykové snímače č. 434900 – 434915 so závitom M2,5.

Technický opis

Rozsah merania	0 - 800 mm
Kalibrácia	A1
Prierez Meracej lišty	23,5 × 9 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,0005 palec
Odčítanie s možnosťou prepínania	0,01 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,06 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 LR44
Počet obsiahnutých batérií	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami

Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Posuvný hĺbkomer

Služby

Kalibrácia Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021000 1000
Kalibrácia DAkkS Posuvné meradlo/hĺbkové posuvné meradlo maximálny rozsah merania 1000	021010 1000

Príslušenstvo

Oceľový dotyk Typ 29/10	434900 29/10
Oceľový dotyk Typ 18/5	434900 18/5
Oceľový dotyk Typ 17	434900 17
Tvrdokovový dotyk Typ 18/1	434910 18/1
Oceľový dotyk Typ 14/15	434900 14/15
Oceľový dotyk Typ 18/2	434900 18/2
Tvrdokovový dotyk Typ 17	434910 17
Oceľový dotyk Typ 30/10	434900 30/10
Oceľový dotyk Typ 2	434900 2
Oceľový dotyk Typ 14	434900 14
Oceľový dotyk Typ 14/20	434900 14/20
Oceľový dotyk Typ 16	434900 16
Oceľový dotyk Typ 20	434900 20
Tvrdokovový dotyk Typ 18/2	434910 18/2
Oceľový dotyk Typ 11/20	434900 11/20

Tvrdokovový dotyk Typ 18/4	434910 18/4
Oceľový dotyk Typ 13	434900 13
Oceľový dotyk Typ 11	434900 11
Tvrdokovový dotyk Typ 18/3	434910 18/3
Oceľový dotyk Typ 28	434900 28
Oceľový dotyk Typ 24	434900 24
Tvrdokovový dotyk Typ 10	434910 10
Tvrdokovový dotyk Typ 11	434910 11
Oceľový dotyk Typ 39	434900 39
Oceľový dotyk Typ 14/30	434900 14/30
Rubínový dotyk Typ 2	434915 2
Oceľový dotyk Typ 18/1	434900 18/1
Tvrdokovový dotyk Typ 18/6	434910 18/6
Oceľový dotyk Typ 11/30	434900 11/30
Oceľový dotyk Typ 11/35	434900 11/35
Oceľový dotyk Typ 18/3	434900 18/3
Oceľový dotyk Typ 11/25	434900 11/25
Tvrdokovový dotyk Typ 16	434910 16
Oceľový dotyk Typ 10	434900 10
Oceľový dotyk Typ 18/6	434900 18/6
Tvrdokovový dotyk Typ 14	434910 14
Tvrdokovový dotyk Typ 18/5	434910 18/5
Oceľový dotyk Typ 15	434900 15
Oceľový dotyk Typ 11/15	434900 11/15
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií LR44	081560 LR44
Tvrdokovový dotyk Typ 2	434910 2
Oceľový dotyk Typ 12	434900 12
Oceľový dotyk Typ 14/40	434900 14/40
Oceľový dotyk Typ 18/4	434900 18/4

Ocelový dotyk Typ 29/20

434900 29/20