

## Mitutoyo

### Digitálny výškomer s nádrhom so signálnym dotykom, Výška označenia: 600mm



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	445222 600
GTIN	2050001062307
Trieda položky	44A

#### Popis

##### Prevedenie:

**Priame odčítanie prostredníctvom dobre viditeľného veľkého digitálneho displeja.**

**Prevádzka na batérie s veľmi nízkou spotrebou energie.**

**Tlačidlo podržania hodnoty** – výsledok merania je možné podržať stlačením tlačidla. Všetky dôležité časti sú tvrdené. Vysoká stabilita prostredníctvom dvoch paralelných vedľa seba stojacích tvrdených stĺpov s vyfrézovanými ozubenými plochami vo vnútornej strane (veľ. 1 000 s 3 meracími stĺpmi).

**2 hodnoty Preset** umožňujú uloženie referencií (napr. doska z tvrdej horniny a obrobok).

**Rysovacia ihla zo spekaného karbidu.** Silný podstavec s tvrdenou a lapovanou stojanovou plochou. Na zadnej strane telesa ukazovateľa sa nachádza kľuka na rýchle nastavenie a ryhované koleso na jemné nastavenie.

Dodatočne **so signálnym dotykovým snímačom.** Obzvlášť vhodné pre absolútne merania, porovnávacie merania a merania reťazových kót.

##### Použitie:

Pri dotyku meracieho povrchu tlačidlo vydáva akustický signál. Meraná hodnota sa uchováva aj pri pokračujúcom pohybe (2 mm voľný zdvih), ľahké ovládanie. **Priemer snímačej hlavy sa automaticky zohľadňuje.**

##### Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357, 1 kryt, 1 HM rysovacia ihla č. 445230, 1 signálny dotykový senzor.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Štvorhranný držiak č.445180 na upínanie odchýlkomerov a páčkových odchýlkomerov, centrovacie meradlo č.445250, uhlomer č.453500, držiak č.453520a dátový kábel č.497080.

**Technický opis**

Plocha podstavca Šírka	120 mm
Plocha podstavca Dĺžka	180 mm
Výška označenia	600 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,04 mm
Odčítanie	0,005 mm
Životnosť batérií cca.	3500 h
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	E1
Druh produktu	Výškomer a orysovací prístroj

**Služby**

Kalibrácia Výškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 1000	024630 1000
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------

**Príslušenstvo**

Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom	445230
Pripojovací kábel s tlačidlom Data Typ D2	497100 D2

Univerzálny uhlomer s lupou Dĺžka koľajnice 300	453500 300
Pripojovací kábels tlačidlom Data Typ D1	497100 D1
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel Typ USB2	497080 USB2
Univerzálny uhlomer s lupou Dĺžka koľajnice 500	453500 500
Pripojovací kábel Typ D2	497080 D2
Pripojovací kábels tlačidlom Data Typ USB2	497100 USB2
Pripojovací kábel Typ D1	497080 D1
Držiak na upnutie uhlomeru	453520
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965
Univerzálny uhlomer s lupou Dĺžka koľajnice 150	453500 150
Vysielač Typ S1	498966 S1
Štvorhranný držiak	445180