

**Skrutka s T-drážkou (10.9. /8.8.) jednotlivá, Typ: 1212200****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 375305 1212200 |
| GTIN | 4020772080440 |
| Trieda položky | 35A |

Popis**Prevedenie:**

Skrutka s T-drážkou, kovaná a valcovaný závit.

Štandardné vyhotovenie, trieda pevnosti = 10.9 (pre M6 – M12) a trieda pevnosti = 8.8 (pre M14 – M24).

Norma:

DIN 787

Rozsah balenia:

Jednotlivo, bez matice a podložky.

Zvláštne príslušenstvo:

Podložky, pozri č. 375340 a vysoké matice, pozri č. 375385.

Upozornenie:

- **Príklad odčítania – veľkosť 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, dĺžka L = 25 mm.**

Technický opis

| | |
|--------------------------|---------|
| Dĺžka závitu b | 120 mm |
| Šírka kameňa e | 18 mm |
| Výška k | 7 mm |
| malá šírka kameňa a | 11,7 mm |
| Menovitý rozmer T-drážky | 12 mm |
| Závit G | M12 |
| Dĺžka L | 200 mm |

| | |
|---------------|-------------------|
| Typ | 787 |
| Druh produktu | Skrutka s drážkou |