

HOLEX**Výškový nádrh s lupou, Výška označenia: 600mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	443805 600
GTIN	4045197326843
Trieda položky	42D

Popis**Prevedenie:**

Stabilná noha so zabrúsenou základňou. Odčítanie 0,02 mm s jemným nastavením. Rysovacia ihla zo **spekaného karbidu**. S nastaviteľnou meracou lišto, lupou a zaistovacou skrutkou.

Technický opis

Plocha podstavca Dĺžka	175 mm
Meracie stĺpy - prierez	35×12 mm
Plocha podstavca Šírka	120 mm
Kalibrácia	E1
Výška označenia	600 mm
Pomocná posuvná stupnica	1/50 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,06 mm
Norma	Výrobná norma

Meracia technika	analogová
Materiál	ušľachtilá oceľ, INOX
Druh produktu	Výškomer a orysovací prístroj

Služby

Kalibrácia Výškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 1000	024630 1000
Kalibrácia DAKK SVýškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 1000	024640 1000

Príslušenstvo

Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom Typ E	443816 E
Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom Typ R	443816 R