

**Skrutka s T-drážkou (10.9. /8.8.) kompletný, Typ: 1816125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	375300 1816125
GTIN	4020772084417
Trieda položky	35A

**Popis****Prevedenie:**

Skrutka s T-drážkou, kovaná a valcovaný závit.

**Štandardné vyhotovenie**, trieda pevnosti = 10.9 (pre M6 - M12) a trieda pevnosti = 8.8 (pre M14 - M24).

**Norma:**

**DIN 787**

**Rozsah balenia:**

**Komplet**, s extra silnou podložkou č. 375340 a vysokou maticou č. 375385.

**Upozornenie:**

- **Príklad odčítania – veľkosť 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, dĺžka L = 25 mm.**

**Technický opis**

Šírka kameňa e	28 mm
Menovitý rozmer T-drážky	18 mm
Dĺžka závitú b	85 mm
malá šírka kameňa a	17,7 mm
Výška k	10 mm
Závit G	M16
Dĺžka L	125 mm
Typ	787

Druh produktu

Skrutka s drážkou