

**Mitutoyo****Digitálny výškomer Linear Height, Typ: 600E****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky

445390 600E

GTIN

Trieda položky

44B

**Popis****Prevedenie:**

Digitálny výškomer LH-600E novej generácie s **najvyššou presnosťou** v tejto triede prístrojov. Jednoduché ovládanie pomocou prehľadného ovládacieho panela s ovládacím menu na displeji, 14,5 cm farebným displejom s podsvietením a pneumatickým pohybovým mechanizmom. Automatické postupy predošlých uložených čiastkových programov. GO/NG spätné hlásenie pri každom meraní. Prevádzka bez siete vďaka opakovane nabíjateľnému akumulátoru (cca 5 hodín) umožňuje optimálne použitie vo výrobných oblastiach. Dátový vstup DIGIMATIC pre digitálne odchýlkomery. Funkcie pre 1D a 2D merania a vyhodnotenia, hodnotenie tolerancií s funkciou alarmu a štatistické spracovanie/vyhodnotenie. Použitie USB kľúčov s 8 GB a viac.

**Norma:**

Digitálny výškomer LH-600E novej generácie s **najvyššou presnosťou** v tejto triede prístrojov.

- **Pneumatický pohyblivý mechanizmus.**
- **Ovládací panel s vysvetlivkami s ovládaním menu v zobrazení.**
- **Farebný displej so zadným podsvietením - 14,5 cm.**
- **Automatické postupy predošlých uložených čiastkových programov.**
- **GO/NG spätné hlásenie pri každom meraní.**
- **Prevádzka bez siete vďaka opakovane nabíjateľnému akumulátoru (cca 5 hodín).**
- **DIGIMATIC dátový vstup pre digitálne odchýlkomery.**
- **Funkcie pre 1D a 2D merania a vyhodnotenia.**
- **Hodnotenie tolerancií s funkciou alarmu.**

- **Statické spracovanie/vyhodnotenie.**
- **Použitie USB kľúčov s 8 GB a viac.**

**Rozsah balenia:**

Vrátane guľôčkového snímača Ø 5 mm s upínaním, kalibračný blok (aj pre kuželový snímač) napájací zdroj, NiMH akumulátor a kryt.

**Technický opis**

Rozsah merania	600 mm
Hmotnosť	24 kg
Prevedenie	bez rukoväti
maximálny rozsah použitia	0 - 972 mm
Odchýlka od kolmosti (čelná)	5 µm
Celková výška	1013 mm
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm)	1,1 + 0,6 L / 600 µm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Opakovateľnosť Úroveň	0,4 µm
Meracia sila	1 N
Priamosť	4 µm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	nikel-metal hydrid
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie RS232C
Rozhranie	USB rozhranie
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Výškomer

