

HOLEX**Digitálny výškomer a nádrh, Výška označenia: 300mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	443850 300
GTIN	4045197204745
Trieda položky	42D

Popis**Prevedenie:**

Digitálny výškomer a nádrh a presným nastavením. Stabilný podstavec s brúsenou základňou. Dobře čitateľný displej LCD. Rysovacia ihla zo spekaného karbidu.

Funkcia:

Nulové nastavenie v každej polohe.

Funkcia podržania hodnoty (HOLD)

ABS / INC / TOL a SET.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357, 1 rysovacej ihly osadenej tvrdým kovom č. 443851.

Technický opis

Plocha podstavca Šírka	90 mm
Plocha podstavca Dĺžka	135 mm
Výška označenia	300 mm
Hmotnosť	2,1 kg

Meracie stĺpy - prierez	23×6,1 mm
Najväčšia prípustná chyba	0,05 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie	0,01 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	E1
Druh produktu	Výškomer a orysovací prístroj

Služby

Kalibrácia Výškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 300	024630 300
Kalibrácia DAkkSVýškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 300	024640 300

Príslušenstvo

Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom pre výšku označenia 300	443851 300
Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom pre výšku označenia 600	443851 600
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357