

**Skrutka s T-drážkou (10.9. /8.8.) kompletný, Typ: 1816250****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 375300 1816250 |
| GTIN | 4020772081041 |
| Trieda položky | 35A |

Popis**Prevedenie:**

Skrutka s T-drážkou, kovaná a valcovaný závit.

Štandardné vyhotovenie, trieda pevnosti = 10.9 (pre M6 - M12) a trieda pevnosti = 8.8 (pre M14 - M24).

Norma:

DIN 787

Rozsah balenia:

Komplet, s extra silnou podložkou č. 375340 a vysokou maticou č. 375385.

Upozornenie:

· **Príklad odčítania – veľkosť 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, dĺžka L = 25 mm.**

Technický opis

| | |
|--------------------------|---------|
| malá šírka kameňa a | 17,7 mm |
| Výška k | 10 mm |
| Menovitý rozmer T-drážky | 18 mm |
| Šírka kameňa e | 28 mm |
| Dĺžka závitu b | 150 mm |
| Závit G | M16 |
| Dĺžka L | 250 mm |
| Typ | 787 |

Druh produktu

Skrutka s drážkou