

**HOLEX****Digitálny výškomer a nádrh, Výška označenia: 600mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	443850 600
GTIN	4045197204752
Trieda položky	42D

**Popis****Prevedenie:**

Digitálny výškomer a nádrh a presným nastavením. Stabilný podstavec s brúsenou základňou. Dobře čitateľný displej LCD. Rysovacia ihla zo spekaného karbidu.

**Funkcia:**

Nulové nastavenie v každej polohe.

Funkcia podržania hodnoty (HOLD)

ABS / INC / TOL a SET.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357, 1 rysovacej ihly osadenej tvrdým kovom č. 443851.

**Technický opis**

Výška označenia	600 mm
Plocha podstavca Šírka	120 mm
Meracie stĺpy - prierez	30,9×10,7 mm
Plocha podstavca Dĺžka	180 mm

Hmotnosť	3,4 kg
Najväčšia prípustná chyba	0,07 mm
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie	0,01 mm
Počet obsiahnutých batérií	1
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	E1
Druh produktu	Výškomer a orýsovací prístroj

## Služby

Kalibrácia Výškové posuvné meradlo/výškomer a orýsovací prístroj maximálny rozsah merania 1000	024630 1000
--	-------------

## Príslušenstvo

Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom pre výšku označenia 300	443851 300
Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom pre výšku označenia 600	443851 600
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357